

移液器服务



RAININ
Pipetting 360+

校准与服务

OEM零件与规格说明书

经工厂培训的技术人员

全球数据监控

致力于满足任何需求

Rainin 360+

移液器校准 为您提供值得信赖的服务体验

METTLER TOLEDO

移液器性能非常重要

METTLER TOLEDO为您提供值得信赖的服务

您的工作十分重要，不能因为性能不佳的移液器产生不准确或不一致的数据给您的工作带来任何风险。**METTLER TOLEDO**的移液器服务严谨且全面，由训练有素且经验丰富的技术人员执行，他们对您的移液器了如指掌。通过**METTLER TOLEDO**的移液器服务，可确保这些重要的研究工具为您的工作提供所需的可靠性和可重复性。

可靠的移液器服务是Rainin 360+整个服务系统的一部分，该系统旨在得到最佳的移液结果。精密移液器、高洁净度吸头和专业服务均以创新工具、软件和培训作为后盾，可确保整个工作流程中理想的移液器性能。查阅页面底部了解详情。

凭借安全的全球测量标准和全球专业的服务团队，**METTLER TOLEDO**能提供您所需要的移液器的深度、广度和过程完整性及控制水平。



全球专业的服务团队

我们建立了全球专业的移液器服务组织，包括ISO 17025认证服务实验室和现场服务团队网络，以确保在全球40多个国家或地区提供一致且可靠的服务。



经工厂培训的技术人员

每个移液器校准技术人员都经过工厂培训，且配有**METTLER TOLEDO**先进的天平，以确保准确的重量称量，并提供全面可靠的移液器服务体验。



全球数据监控

我们专有的全球移液器服务解决方案（GPSS）直接从天平记录称量数据，这一安全的方式能够消除由于结果记录不准确带来的隐患。在遵循单一的全球标准的同时，GPSS还能直接连接至PipetteX，以便提供电子校准证书。遵循21 CFR Part 11。

▶ 立即订购移液器校准服务吧！www.mt.com/pipette-service



OEM零件与规格说明书

为确保您的仪器持续保持精确和准确的性能，从OEM零件到推荐的润滑脂都遵循各大主流移液器制造商的规格说明书进行维护和维修。



满足您需求的计划

无论您喜欢现场服务还是寄修服务，我们都能提供多样化的服务方案。凭借快速周转能力和满足任何实验室需求的能力（包括ISO 8655和JJG646校准服务），METTLER TOLEDO具备满足严苛需求的能力和专业知识。



您的移液器服务合作伙伴

我们为您提供一支经验丰富的服务专家团队来帮助您确定最适合您需求和工作流程的校准间隔时间和日常移液器验证测试。

Rainin 360+

通过追踪移液器和管理校准的平台，可以最大限度提高Rainin移液系统的性能，并且可以直接在工作台上验证任何品牌移液器的性能。此外，METTLER TOLEDO的移液器培训还可确保您的整个团队在任何工作流程中使用适当的技术操作移液器。



SmartCheck™

借助Rainin的SmartCheck移液器验证仪，所有用户都能够快速简便地验证移液器是否正常工作。通过使用去离子水进行四次重复加样，SmartCheck可在60秒内显示结果：通过或不通过。

► www.mt.com/SmartCheck



PipetteX™ 资产管理软件

下载并保存校准证书，简化日常移液器追踪和校准管理。您能用更短的时间追踪和管理移液器校准，并保存更完整、更准确的记录。遵循21 CFR Part 11。

► www.mt.com/PipetteX



良好的移液操作规范™

通过掌握良好的移液操作规范（GPP）提高数据质量——我们全面、系统的方法可最大限度提高移液的准确性和可重复性。

► www.mt.com/GPP

Rainin 360+、全球移液器服务解决方案、GPSS、PipetteX、SmartCheck、良好的移液操作规范和GPP均为Mettler-Toledo Rainin, LLC的商标。

www.mt.com/pipette-service

了解更多信息

Mettler-Toledo Rainin, LLC

实验室业务部

本地联系方式: www.mt.com/contacts

如有技术更改，恕不另行通知

© 07/2022 Mettler Toledo Rainin, LLC. 保留所有权利。

30812038修订版A