

NewClassic MS

Waagen mit hoher Kapazität 0.1 g



Robustes Aluminiumgehäuse

Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Aluminium schützt den empfindlichen Sensor vor Umwelteinflüssen sowie Stößen und Schlägen. Zudem ist das Gehäuse beständig gegenüber Chemikalien. Für garantierte Konsistenz und Präzision über Jahre hinweg – auch bei intensiver Nutzung.



Integrierte MonoBloc Wägezelle

Die bewährte MonoBloc Hochleistungs-Wägezelle, entwickelt von METTLER TOLEDO, dem weltweit führenden Anbieter von Wägetechnologie, gewährleistet eine lange Nutzungsdauer und extreme Robustheit.



Grosse Wägeplattform

Die grosse, robuste Waagschale bietet eine stabile Fläche zum Wägen voluminöser Produkte.



Bedienerfreundlichkeit

Die Hochkontrastanzeige (HCD) mit grossen Zahlen, deutlichen Symbolen und selbsterklärendem Menü ermöglicht die schnelle und einfache Bedienung der Waage. Die drei frei programmierbaren **SmartKeys** bieten Zugriff auf Routineanwendungen per Tastendruck.



NewClassic Präzisionswaagen mit grosser Wägeplattform

Die Zeiten der Kompromisse zwischen Probengrösse und Wägegenauigkeit sind vorüber. Die bewährte MonoBloc Wägetechnologie und FACT (vollautomatische zeit- und temperaturgesteuerte interne Justierung), beides sicher eingebettet in einem chemisch beständigen Aluminiumgehäuse, verleihen den NewClassic Waagen eine gewinnbringende Kombination aus Leistungsfähigkeit und aussergewöhnlicher Robustheit. Ein zusätzlicher Bonus ist die kurze Stabilisierungszeit der NewClassic Waagen, die eine Steigerung der Produktivität ermöglicht.

Waagen mit hoher Kapazität 0.1 g

Modellübersicht



Technische Daten	MS12001L	MS16001L	MS16001LE*	MS32001L	MS32001LE*
Grenzwerte					
Höchstlast	12200 g	16200 g	16200 g	32200 g	32200 g
Ablesbarkeit	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
Wiederholbarkeit (bei Nennlast)	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g
Linearitätsabweichung	0.2 g	0.2 g	0.2 g	0.3 g	0.3 g
Temperaturdrift der Empfindlichkeit	5 ppm/°C	5 ppm/°C	5 ppm/°C	5 ppm/°C	5 ppm/°C
Typische Werte					
Wiederholbarkeit (bei Nennlast)	0.07 g	0.07 g	0.07 g	0.07 g	0.07 g
Linearitätsabweichung	0.06 g	0.06 g	0.06 g	0.06 g	0.06 g
Mindesteinwaage (nach USP)	210 g	210 g	210 g	210 g	210 g
Mindesteinwaage (U=1%,k=2)	14 g	14 g	14 g	14 g	14 g
Einschwingzeit	2 s	2 s	2 s	2 s	2 s
Abmessungen der Waage (B x T x H, mm)	363x346x118	363x346x118	363x346x118	363x346x118	363x346x118
Waagschalen-Abmessungen (mm)	351x245	351x245	351x245	351x245	351x245
Gewicht der Waage	10.0 kg	10.0 kg	9.7 kg	10.0 kg	9.7 kg

* Justierung mit externem Gewicht (ohne FACT)

Leistungsmerkmale

<p>Metal Hochwertiges, chemisch widerstandsfähiges Gehäuse aus Aluminium-Druckguss</p>	<p>FACT Vollautomatische zeit- und temperaturgesteuerte interne Justierung</p>	<p>Diagnose Einfache Durchführung von Diagnostests, z. B. Tastaturtest, Wiederholbarkeit</p>
<p>Mono Bloc Bewährte Wägetechnologie für schnelle und präzise Resultate</p>	<p>SmartTrac Zeigt den verwendeten Teil des Gesamtmaßbereichs an</p>	<p>Smart Key Programmierbare Tasten für direkten Zugriff auf häufig verwendete Anwendungen</p>
<p>XXL Grosse Waagschale zum bequemen Wägen voluminöser Produkte</p>	<p>Schutz der wichtigsten Waagenkonfigurationen vor Manipulationen</p>	<p>IP-Schutzart IP54 im Betrieb</p>
<p>Überlastschutz Schützt die Wägezelle vor übermässiger Gewichtsbelastung</p>	<p>USB RS232 Konnektivität RS232 zum Anschluss an PC, Drucker oder Barcode-Scanner, USB zum Anschluss an PC</p>	<p>Schutzabdeckung Umschliesst das gesamte Gehäuse zum Schutz der Waagen vor Verschmutzungen und Kratzern</p>

Zulassung

Alle Modelle in Eichausführung erhältlich

Anwendungen

Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dynamisches Wägen, Statistik, Rezeptieren, Summieren, FreeFactor, Dichte, Abruf (Recall)

Zubehör



Drucker RS-P25, RS-P26, RS-P28
Der schnellste Weg zur Erstellung und Archivierung von Wägedaten.



Diebstahlsicherung
Stahlkabel mit Universalschloss zur Sicherung der Waage.



Zertifizierte Gewichte
Gewichte für Tests und Justierungen. Mit garantierter Rückverfolgbarkeit.

GWP®
Gute Wägepraxis™
www.mt.com/GWP



Mettler-Toledo AG
Laboratory & Weighing Technologies
CH-8606 Greifensee, Schweiz
Tel.: +41 44 944 22 11
Fax: +41 44 944 30 60

Technische Änderungen vorbehalten
© 09/2011 Mettler-Toledo AG
Gedruckt in der Schweiz 11796192
Global MarCom, Schweiz

www.mt.com/newclassic

Für weitere Informationen