

## New OptoCap design

**OptoCap BR01 for InPro 6970 i**

**OptoCap BR01 für InPro 6970 i**

**OptoCap BR01 pour l'InPro 6970 i**

### Design change of OptoCap BR01 (Order no. 52 206 403)

The new design combines the OptoCap with the cap sleeve into one piece – no separate order for the cap sleeve is needed anymore. This OptoCap is fully compatible to all InPro 6970 i sensors. There is no change in measurement performance and certificates.

**Advantages:** No O-ring exposed to the process, higher pressure resistance (up to 18 bar/261 psi), easier replacement without any tools.

### Designänderung des OptoCap BR01 (Bestell-Nr. 52 206 403)

Das neue Design verbindet das OptoCap mit der Schafthülse zu einem einzigen Teil – es ist keine separate Bestellung der Schafthülse mehr nötig. Dieses neue OptoCap ist voll kompatibel zu allen InPro 6970 i Sensoren. Es gibt keine Änderungen bezüglich der Messperformance oder der Zertifikate.

**Vorteile:** Kein O-Ring in Berührung mit dem Medium, höhere Druckstabilität (bis 18 bar), einfacherer Austausch ohne Werkzeug.

### Changement de Conception de l'OptoCap BR01 (N° de commande 52 206 403)

La nouvelle conception combine l'OptoCap avec le manchon en une seule pièce. (Il n'y a plus besoin de commander séparément le manchon). Ce nouvel OptoCap est entièrement compatible avec toutes les InPro 6970 i. Il n'y a aucun changement concernant la performance de mesure ni les certificats.

**Avantages:** Absence du joint torique en contact avec le milieu, résistance à la pression plus élevée (jusqu'à 18 bar), plus simple à installer aucun outil nécessaire.



**Old design: InPro 6970 i incl. OptoCap BR01**  
(2-piece OptoCap, with O-ring)



**New design: InPro 6970 i incl. OptoCap BR01**  
(1-piece OptoCap, O-ring free)